


**Freză HELISLOT, cu alezaj, Ø DC / Zeff: 63/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227716 63/3
GTIN	7291075377743
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU130608
Lungimea totală L_{ges}	80 mm
Serie	HELISLOT
Număr plăcuțe amovibile	18
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	69 mm
Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	3
Ø tăişului D_c	63 mm

Ø orificiu prindere	27 mm
Denumirea producătorului	SM D063-69-3-27R XN13
Tip de coadă	cu alezaj
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229697 1
--------------------------	----------