


**Freză HELISLOT, cu alezaj, Ø DC / Zeff: 80/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227716 80/5
GTIN	7291075377750
Clasa articolului	19D

**Descriere****Execuție:**

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Descriere tehnică**

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	69 mm
Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$	5
Număr plăcuțe amovibile	30
Ø tășului $D_c$	80 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	XNMU130608
Serie	HELISLOT
Lungimea totală $L_{ges}$	85 mm

Ø orificiu prindere	32 mm
Denumirea producătorului	SM D080-69-5-32R XN13
Tip de coadă	cu alezaj
Tip produs	Freză

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229697 1
--------------------------	----------