



NEODO Freză frontală/unghiulară, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z: 63/10mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 225760 63/10 |
| GTIN | 7291075440065 |
| Clasa articolului | 19D |

Descriere

Execuție:

Sistem de frezare extrem de eficient pentru înfruntarea și frezarea umerilor la 90°. Pentru degroșare și prefinisare, în special a materialelor din oțel și fontă. Rentabilă datorită celor 8 tăișuri pro plăcuță amovibilă. Așezarea extrem de stabilă a inserției într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

Descriere tehnică

| | |
|---|------------|
| Plăcuță amovibilă compatibilă | SZ.U0804.. |
| Număr de dinți Z | 10 |
| Lungimea totală L_{ges} | 40 mm |
| Ø orificiu prindere | 22 mm |
| Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$ | 5 mm |
| Serie | NEODO |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Ø tăişului D _c | 63 mm |
| Denumirea producătorului | S890 FSZ D063-10-22-R08 |
| Tip de coadă | cu alezaj |
| Unghi de reglare κ | 90 grad |
| Utilizarea frezei | Frezare unghiulară |
| Împărțirea tăişului | inegal |
| Răcire interioară | da |
| Tip produs | Freză |

Accesorii

| | |
|--|----------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3 | 229696 3 |
|--|----------|