



## NEODO Freză frontală/unghiulară, cu alezaj, Ø DC / număr de dinți Z: 80/12mm



### Date comandă

Numărul de comandă	225760 80/12
GTIN	7291075440133
Clasa articolului	19D

### Descriere

#### Execuție:

Sistem de frezare extrem de eficient pentru înfruntarea și frezarea umerilor la 90°. Pentru degroșare și prefinisare, în special a materialelor din oțel și fontă. Rentabilă datorită celor 8 tăișuri pro plăcuță amovibilă. Așezarea extrem de stabilă a inserției într-un scaun de inserție în formă de coadă de rândunică.

#### Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

### Descriere tehnică

Serie	NEODO
Plăcuță amovibilă compatibilă	SZ.U0804..
Ø tăișului D <sub>c</sub>	80 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	50 mm
Număr de dinți Z	12
Adâncime maximă de așchiere a <sub>p,max</sub>	5 mm

Ø orificiu prindere	27 mm
Denumirea producătorului	S890 FSZ D080-12-27-R08
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare unghiulară
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3	229696 3
--------------------------------------------------------	----------