

**HELI3MILL Freză, Coadă cilindrică, Ø DC / număr de dinți Z: 32/4Lmm****Date comandă**

Numărul de comandă	226480 32/4L
GTIN	7291075314021
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	TP..1003..
Serie	HELI3MILL
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	60,4 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	2,1 grad
Lungimea totală L _{ges}	200 mm
Ø cozii D _s h6	32 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	63 mm
Frezare circulară a găurii a _p	3,3 mm
Ø tăișului D _c	32 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	220,9 mm
Număr de dinți Z	4

Lungime activă L_1	40 mm
$\varnothing D_3$	28 mm
Denumirea producătorului	HM390 ETP D32-4-C32-10-B
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 1	229695 1
---	----------