




Freză-disc cu alezaj HELISLOT Cu flanșă, Ø DC / Zeff: 160/18mm



Date comandă

Numărul de comandă	227720 160/18
GTIN	7291075430882
Clasa articolului	19D

Descriere

Execuție:

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descriere tehnică

Serie	HELISLOT
Ø tăişului D_c	160 mm
Număr plăcuțe amovibile	18
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Număr efectiv de tăişuri Z_{ef}	18
Lungimea gulerului L_1	35 mm

Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	45 mm
Ø orificiu prindere	40 mm
Lățime fantă a_p	10 mm
Denumirea producătorului	FDN D160-10-40-XN09
Tip de coadă	cu alezaj
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 3	229695 3
---	----------