



Freză-disc cu alezaj HELISLOT Cu flanșă, Ø DC / Zeff: 80/10mm



Date comandă

Numărul de comandă	227720 80/10
GTIN	7291075430851
Clasa articolului	19D

Descriere

Execuție:

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descriere tehnică

Număr efectiv de tășuri Z_{ef}	10
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Număr plăcuțe amovibile	10
Serie	HELISLOT
Ø tășului D_c	80 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e,max}$	22,5 mm

Lungimea gulerului L ₁	27 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Lățime fantă a _p	10 mm
Denumirea producătorului	FDN D080-10-22-XN09
Tip de coadă	cu alezaj
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 3	229695 3
---	----------