

**Freză-disc cu alezaj HELISLOT fără flanșă, Ø DC / Zeff: 80/10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	227722 80/10
GTIN	7291075430776
Clasa articolului	19D

Descriere**Execuție:**

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229695 3** (TX9; 2,0 Nm).

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	80 mm
Adâncime maximă de tăiere $a_{e\max}$	20 mm
Ø orificiu prindere	27 mm
Lungimea totală L_{ges}	14 mm
Număr plăcuțe amovibile	10
Număr efectiv de tăişuri Z_{ef}	10

Serie	HELISLOT
Lățime fantă a_p	10 mm
Denumirea producătorului	SDN D080-10-27-XN09
Tip de coadă	cu alezaj
Tip produs	Freză-disc

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 5 bucăți Tip 3	229695 3
---	----------