



## HELI3MILL Freză, Coadă cilindrică, Ø DC / număr de dinți Z: 50/4mm



### Date comandă

Numărul de comandă	226488 50/4
GTIN	7291075313352
Clasa articolului	19D

### Descriere

#### Execuție:

Sistem de frezare a colțurilor, fiabil din punct de vedere al procesului, pentru o gamă largă de aplicații. Versiuni în două dimensiuni de sistem cu lungimi ale tăișului de 10 și 15 mm. Inserțiile de trigon din scaun, susținute optim, garantează umerii la 90°. Ideal pentru operațiunile de găurire, frezare circulară și prelucrare înclinată.

#### Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

### Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø $D_{max}$	99 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	130 mm
Ø tăișului $D_c$	50 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	1,6 grad
Lungime activă $L_1$	40 mm
Ø cozii $D_s$ h6	32 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	468,99 mm
Număr de dinți Z	4
Frezare circulară a găurii Ø $D_{min}$	95 mm
Ø $D_3$	45,6 mm

Frezare circulară a găurii a <sub>p</sub>	3,9 mm
Serie	HELI3MILL
Plăcuță amovibilă compatibilă	TD..1505..
Denumirea producătorului	HM390 ETD D050-4-C32-15
Tip de coadă	Coadă cilindrică
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Freză

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 1	229696 1
--	----------