

**XNMU 090408-PNTN, IC5400, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	227782 ST900
GTIN	7291075426908
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Design foarte robust, grosime specială a plăcii. Siguranță ridicată a procesului datorită poziției pozitive de instalare în locașul plăcii. Control și evacuare excelentă a așchiilor.

Notă:

Valori de referință pentru a_e max

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Serie	HELISLOT
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNMU 090408-PNTN
Rază la colț	0,8 mm
Avans f_z	0,15 mm
Tip	ST900

Geometrie	PNTN
Denumirea producătorului	XNMMU 090408-PNTN IC5400
Categorie	IC5400
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	200 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	170 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		