

**Freză-disc cu alezaj HELISLOT fără flanșă, Ø DC / Zeff: 125/12mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 227714 125/12 |
| GTIN               | 7291075335576 |
| Clasa articolului  | 19D           |

**Descriere****Execuție:**

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalajați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

**Piese de schimb:**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod **229697 1** (IP15; 4,8 Nm).

**Descriere tehnică**

|   |          |
|---|----------|
| Lățime fantă $a_p$                      | 14 mm    |
| Ø tăişului $D_c$                        | 125 mm   |
| Adâncime maximă de tăiere $a_{e_{max}}$ | 33 mm    |
| Ø orificiu prindere                     | 40 mm    |
| Serie                                   | HELISLOT |
| Număr plăcuțe amovibile                 | 12       |

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| Lungimea totală $L_{ges}$        | 18 mm               |
| Număr efectiv de tășuri $Z_{ef}$ | 12                  |
| Denumirea producătorului         | SDN D125-14-40-XN13 |
| Tip de coadă                     | cu alezaj           |
| Tip produs                       | Freză-disc          |

## Accesorii

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Șurub de strângere Tip 1 | 229697 1 |
|--------------------------|----------|