

**TPKT 1003PDR, IC845, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	226506 ST1400
GTIN	7291075313857
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \dots 1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	TPKT 1003PDR
Serie	HELI3MILL
Numărul de schimbări / tăișuri	3
Avans f_z	0,13 mm
Rază la colț	0,8 mm
Geometrie	PDR

Denumirea producătorului	HM390 TPKT 1003PDR IC845
Categorie	IC845
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		