

**TPCT 1003PDR, IC830, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	226507 INOX
GTIN	7291075313635
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \dots 1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	3
Serie	HELI3MILL
Avans f_z	0,1 mm
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TPCT 1003PDR
Geometrie	PDR

Denumirea producătorului	HM390 TPCT 1003PDR IC830
Categorie	IC830
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		