

**SYHU 0704ADN-MM, IC5400, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	222512 ST900
GTIN	7291075311785
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii așchietoare. Teșitură plană pentru calități înalte ale suprafețelor Unghi de așchiere pozitiv pentru o spargere optimă a așchiilor.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Avans $f_z$ per dinte	0,2 mm
Geometrie	ADN-MM
Denumirea producătorului	IQ845 SYHU 0704ADN-MM IC5400

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SYHU 0704ADN-MM
Categorie	IC5400
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	170 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		