



TPKT 100304PDR, IC808, Tip: ST900



Date comandă

Numărul de comandă	226501 ST900
GTIN	7291075313703
Clasa articolului	19A

Descriere

Execuție:

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \dots 1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Serie	HELI3MILL
Avans f_z	0,15 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TPKT 100304PDR
Geometrie	PDR
Denumirea producătorului	HM390 TPKT 100304PDR IC808
Categorie	IC808

Materialul sculei	carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	280 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	240 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		