

**XNMU 130608PNN-MM, IC330, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Design foarte robust, grosime specială a plăcii. Siguranță ridicată a procesului datorită poziției pozitive de instalare în locașul plăcii. Control și evacuare excelentă a așchiilor.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru  $a_e$  max

**Descriere tehnică**

Tip	INOX
Avans $f_z$	0,1 mm
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNMU 130608PNN-MM
Serie	HELISLOT

Geometrie	PNN-MM
Denumirea producătorului	XNMU 130608PNN-MM IC330
Categorie	IC330
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		