

**TPKT 1003PDR, IC5400, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	226503 ST900
GTIN	7291075313680
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță amovibilă Trigon cu 3 muchii de tăiere elicoidale. Design de tăiere pozitivă axială și radială. Pentru o prelucrare eficientă și precisă a umerilor la 90°.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \dots 1 \times D / a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$	0,15 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TPKT 1003PDR
Serie	HELI3MILL
Geometrie	PDR
Denumirea producătorului	HM390 TPKT 1003PDR IC5400
Categorie	IC5400

Materialul sculei	carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	320 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	280 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	240 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		