


**XNMU 130608PNN-MM, IC380, Tip: S****Date comandă**

Numărul de comandă	227744 S
GTIN	7291075311303
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Design foarte robust, grosime specială a plăcii. Siguranță ridicată a procesului datorită poziției pozitive de instalare în locașul plăcii. Control și evacuare excelentă a așchiilor.

**Notă:**

Valori de referință pentru  $a_e$  max

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$	0,15 mm
Tip	S
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNMU 130608PNN-MM
Serie	HELISLOT
Rază la colț	0,8 mm

Geometrie	PNN-MM
Denumirea producătorului	XNMU 130608PNN-MM IC380
Categorie	IC380
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 50 HRC	indicat în anumite condiții	50 m/min	H
Oțel < 55 HRC	indicat în anumite condiții	50 m/min	H
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții	45 m/min	H
Oțel < 65 HRC	indicat în anumite condiții	45 m/min	H
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	45 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		