

**SYHU 0704ADN, IC330, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	222515 INOX
GTIN	7291075311778
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii așchietoare. Teșitură plană pentru calități înalte ale suprafețelor Unghi de așchiere pozitiv pentru o spargere optimă a așchiilor.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,16 mm
Rază la colț	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
Grosime plăcuță E	4,76 mm
Geometrie	ADN
Denumirea producătorului	IQ845 SYHU 0704ADN IC330

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SYHU 0704ADN
Categorie	IC330
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	110 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		