


**XNMU 130608PNTN, IC5100, Tip: GG****Date comandă**

Numărul de comandă	227745 GG
GTIN	7291075311310
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Design foarte robust, grosime specială a plăcii. Siguranță ridicată a procesului datorită poziției pozitive de instalare în locașul plăcii. Control și evacuare excelentă a așchiilor.

Notă:

Valori de referință pentru a_e max

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNMU 130608PNTN
Tip	GG
Serie	HELISLOT
Avans f_z	0,15 mm
Rază la colț	0,8 mm

Geometrie	PNTN
Denumirea producătorului	XNMU 130608PNTN IC5100
Categorie	IC5100
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Fontă	recomandat	340 m/min	K
GGG	indicat în anumite condiții	260 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		