

**XNMU 130608PNTN, IC810, Tip: GGG****Date comandă**

Numărul de comandă	227746 GGG
GTIN	7291075311280
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Design foarte robust, grosime specială a plăcii. Siguranță ridicată a procesului datorită poziției pozitive de instalare în locașul plăcii. Control și evacuare excelentă a așchiilor.

Notă:

Valori de referință pentru a_e max

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNMU 130608PNTN
Serie	HELISLOT
Tip	GGG
Rază la colț	0,8 mm
Avans f_z	0,15 mm

Geometrie	PNTN
Denumirea producătorului	XNMU 130608PNTN IC810
Categorie	IC810
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Fontă	indicat în anumite condiții	300 m/min	K
GGG	recomandat	240 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		