

**XNMU 130608PNN-MM, IC808, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	227747 UNI
GTIN	7291075311297
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Design foarte robust, grosime specială a plăcii. Siguranță ridicată a procesului datorită poziției pozitive de instalare în locașul plăcii. Control și evacuare excelentă a așchiilor.

Notă:

Valori de referință pentru a_e max

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNMU 130608PNN-MM
Serie	HELISLOT
Rază la colț	0,8 mm
Tip	UNI
Geometrie	PNN-MM

Denumirea producătorului	XNMU 130608PNN-MM IC808
Categorie	IC808
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	190 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		