


**XNMU 090408-PNTN, IC830, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	227783 INOX
GTIN	7291075426892
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Design foarte robust, grosime specială a plăcii. Siguranță ridicată a procesului datorită poziției pozitive de instalare în locașul plăcii. Control și evacuare excelentă a așchiilor.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru  $a_e$  max

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Serie	HELISLOT
Tip	INOX
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNMU 090408-PNTN
Avans $f_z$	0,1 mm

Geometrie	PNTN
Denumirea producătorului	XNMU 090408-PNTN IC830
Categorie	IC830
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	50 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		