

**XNMU 090408-PNTN, IC808, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	227784 UNI
GTIN	7291075426885
Clasa articolului	19A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Design foarte robust, grosime specială a plăcii. Siguranță ridicată a procesului datorită poziției pozitive de instalare în locașul plăcii. Control și evacuare excelentă a așchiilor.

**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Valori de referință pentru  $a_e$  max

**Descriere tehnică**

Tip	UNI
Serie	HELISLOT
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNMU 090408-PNTN
Geometrie	PNTN

Denumirea producătorului	XNMU 090408-PNTN IC808
Categorie	IC808
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	8
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	210 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	190 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	M
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		