

**XNMU 040310RM-T, IC808, Tip: UNI****Date comandă**

Numărul de comandă	221210 UNI
GTIN	7291075393491
Clasa articolului	19A

Descriere**Execuție:**

Tăiș interschimbabil bilateral cu 4 muchii așchietoare. Cu muchie de tăiere secundară.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,6...1 \times D / a_{p\max} = 0,8 \text{ mm}$.

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNMU 040310RM-T
Rază de programare la $a_{p\max}$	1,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Tip	UNI
Rază la colț	1 mm
Geometrie	RM-T

Denumirea producătorului	FFX4 XNMU 040310RM-T IC808
Categorie	IC808
Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\ max}$	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	190 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		
Aer	recomandat		