


**CCMT 09T308, Categorie: IC807****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260172 IC807 |
| GTIN | 7291075351910 |
| Clasa articolului | 26B |

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | CCMT 09T308 |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 4 mm |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 50 - 245 m/min |
| Serie | ISOTURN |
| Categorie | IC807 |
| Sfărâmatore de așchii | M3P |
| Rază la colț | 0,8 mm |

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Aplicația principală | P |
| Materialul sculei | Carbură |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Avans f | 0,08 - 0,3 mm/rot |
| Condiție de tăiere | ușor întreruptă |
| Denumirea producătorului | CCMT 09T308-M3P IC807 |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |