


**CCMT 09T302, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	260101 IC807
GTIN	7291075350982
Clasa articolului	26B

**Descriere****Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCMT 09T302
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans $f$	0,06 - 0,25 mm/rot
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	30 - 80 m/min
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Serie	ISOTURN

Categorie	IC807
Rază la colț	0,2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Aplicația principală	M
Sfărâmător de așchii	F3M
Denumirea producătorului	CCMT 09T302-F3M IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire