

**DCMT 11T302, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	260391 IC807
GTIN	7291075338133
Clasa articolului	26B

**Descriere****Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	IC807
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T302
Aplicația principală	P
Serie	ISOTURN
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfărâmător de așchii	F3P
Avans f	0,08 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere $a_p$	0,15 - 2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 245 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Denumirea producătorului	DCMT 11T302-F3P IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

