

**VCMT 160404, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	261393 IC807
GTIN	7291075351569
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Aplicația principală	M
Categorie	IC807
Rază la colț	0,4 mm
Sfărâmător de așchii	F3M
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	30 - 80 m/min

Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Serie	ISOTURN
Denumirea producătorului	VCMT 160404-F3M IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire