

**VCMT 160404, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	261392 IC807
GTIN	7291075338362
Clasa articolului	26B

**Descriere****Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Sfârâmător de așchii	F3P
Condiție de tăiere	continuă
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 245 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,4 mm
Categorie	IC807
Materialul sculei	Carbură

Adâncime de tăiere $a_p$	0,1 - 1,8 mm
Avans $f$	0,05 - 0,2 mm/rot
Serie	ISOTURN
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160404
Denumirea producătorului	VCMT 160404-F3P IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire