

**VCMT 160402, Categorie: IC807****Date comandă**

Numărul de comandă	261390 IC807
GTIN	7291075424171
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Avans f	0,05 - 0,2 mm/rot
Numărul de schimbări / tășuri	2
Rază la colț	0,2 mm
Sfărâmător de așchii	F3P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 245 m/min
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,8 mm
Categorie	IC807
Condiție de tăiere	continuuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCMT 160402
Serie	ISOTURN
Denumirea producătorului	VCMT 160402-F3P IC807
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire