


**CNMG 120404, Categorie: IC8150****Date comandă**

Numărul de comandă	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Clasa articolului	26B

**Descriere****Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

**Descriere tehnică**

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Sfărâmător de așchii	F3P
Categorie	IC8150
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Aplicația principală	P

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	180 - 400 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Adâncime de tăiere $a_p$	0,4 - 3,5 mm
Denumirea producătorului	CNMG 120404-F3P IC8150
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire