


**CNMG 120408, Categorie: IC8150****Date comandă**

Numărul de comandă	250071 IC8150
GTIN	7291075319620
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Sfărâmător de așchii	F3P
Categorie	IC8150
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 3,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare

Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tășuri	4
Denumirea producătorului	CNMG 120408-F3P IC8150
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire