

**CNMG 120404, Categorie: IC6025****Date comandă**

Numărul de comandă	250070 IC6025
GTIN	7291075336399
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Sfărâmător de așchii	F3M
Categorie	IC6025
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 230 m/min

Rază la colț	0,4 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Denumirea producătorului	CNMG 120404-F3M IC6025
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire