


**CNMG 120408, Categorie: IC8250****Date comandă**

Numărul de comandă	250071 IC8250
GTIN	7291075319644
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 380 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 3,5 mm
Sfărâmător de așchii	F3P
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Categorie	IC8250
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Denumirea producătorului	CNMG 120408-F3P IC8250
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire