

**CNMG 120408, Categorie: IC6015****Date comandă**

Numărul de comandă	250071 IC6015
GTIN	7291075336443
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Categorie	IC6015
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,5 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4

Sfârâmător de aşchii	F3M
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Denumirea producătorului	CNMG 120408-F3M IC6015
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire