

**CNMG 120404, Categorie: IC6015****Date comandă**

Numărul de comandă	250070 IC6015
GTIN	7291075336382
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Categorie	IC6015
Sfărâmător de așchii	F3M
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M

Rază la colț	0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120404
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Denumirea producătorului	CNMG 120404-F3M IC6015
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire