


**CNMG 120408, Categorie: IC8150****Date comandă**

Numărul de comandă	250271 IC8150
GTIN	7291075329490
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Numărul de schimbări / tășuri	4
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Rază la colț	0,85 mm
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmător de așchii	M3P

Aplicația principală	P
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Categorie	IC8150
Denumirea producătorului	CNMG 120408-M3P IC8150
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire