

**CNMG 120412, Categorie: IC6015****Date comandă**

Numărul de comandă	250272 IC6015
GTIN	7291075305784
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	M3M
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Avans f	0,17 - 0,5 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroşare	Degroşare-finisare
Numărul de schimbări / tăşuri	4
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm

Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412
Categorie	IC6015
Rază la colț	1,2 mm
Denumirea producătorului	CNMG 120412-M3M IC6015
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire