

**CNMG 120412, Categorie: IC6025****Date comandă**

Numărul de comandă	250272 IC6025
GTIN	7291075305777
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Aplicația principală	M
Materialul sculei	Carbură
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 230 m/min
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	IC6025
Numărul de schimbări / tășuri	4
Rază la colț	1,2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120412

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Sfărâmător de așchii	M3M
Avans f	0,17 - 0,5 mm/rot
Denumirea producătorului	CNMG 120412-M3M IC6025
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire