


**CNMG 120408, Categorie: IC8250****Date comandă**

Numărul de comandă	250271 IC8250
GTIN	7291075329506
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	CNMG 120408
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 380 m/min
Aplicația principală	P
Categorie	IC8250
Numărul de schimbări / tășuri	4
Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,85 mm
Materialul sculei	Carbură
Sfărâmător de așchii	M3P
Denumirea producătorului	CNMG 120408-M3P IC8250
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire