

**DNMG 150608, Categorie: IC6015****Date comandă**

Numărul de comandă	250810 IC6015
GTIN	7291075305111
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Categorie	IC6015
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Sfărâmatore de așchii	M3M
Rază la colț	0,8 mm
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Avans f	0,17 - 0,5 mm/rot
Aplicația principală	M
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Denumirea producătorului	DNMG 150608-M3M IC6015
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire