

**DNMG 150608, Categorie: IC6015****Date comandă**

Numărul de comandă	250731 IC6015
GTIN	7291075341904
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	F3M
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,1 - 1,5 mm
Condiție de tăiere	continuă
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Numărul de schimbări / tășuri	4
Avans f	0,1 - 0,4 mm/rot
Materialul sculei	Carbură

Categorie	IC6015
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,8 mm
Denumirea producătorului	DNMG 150608-F3M IC6015
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire