

**DNMG 150608, Categorie: IC8250****Date comandă**

Numărul de comandă	250810 IC8250
GTIN	7291075329872
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Avans f	0,15 - 0,6 mm/rot
Categorie	IC8250
Aplicația principală	P
Rază la colț	0,8 mm
Numărul de schimbări / tășuri	4
Sfărâmător de așchii	M3P
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Materialul sculei	Carbură
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	150 - 380 m/min
Denumirea producătorului	DNMG 150608-M3P IC8250
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire