

**DNMG 150608, Categorie: IC8150****Date comandă**

Numărul de comandă	250731 IC8150
GTIN	7291075319996
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 150608
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Sfărâmatör de așchii	F3P
Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,08 - 0,25 mm/rot
Categorie	IC8150
Materialul sculei	Carbură

Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 3,5 mm
Rază la colț	0,8 mm
Denumirea producătorului	DNMG 150608-F3P IC8150
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire