

**VNMG 160408, Categorie: IC6015****Date comandă**

Numărul de comandă	251851 IC6015
GTIN	7291075307108
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tășuri	4
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Sfărâmător de așchii	M3M
Categorie	IC6015
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2,5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min

Aplicația principală	M
Avans f	0,07 - 0,3 mm/rot
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Denumirea producătorului	VNMG 160408-M3M IC6015
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire