

**VNMG 160408, Categorie: IC8150****Date comandă**

Numărul de comandă	251791 IC8150
GTIN	7291075326109
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Sfărâmător de aşchii	F3P
Materialul sculei	Carbură
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2,5 mm
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Aplicația principală	P
Categorie	IC8150

Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160408
Numărul de schimbări / tăișuri	4
Rază la colț	0,8 mm
Avans f	0,08 - 0,24 mm/rot
Denumirea producătorului	VNMG 160408-F3P IC8150
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire