


**WNMG 080404, Categorie: IC8150****Date comandă**

Numărul de comandă	251990 IC8150
GTIN	7291075319354
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Rază la colț	0,4 mm
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080404
Aplicația principală	P
Sfărâmător de aşchii	F3P
Categorie	IC8150
Avans f	0,08 - 0,25 mm/rot
Condiție de tăiere	continuă

Numărul de schimbări / tășuri	6
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2,5 mm
Denumirea producătorului	WNMG 080404-F3P IC8150
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire