


**WNMG 080408, Categorie: IC8150****Date comandă**

Numărul de comandă	251991 IC8150
GTIN	7291075319361
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	180 - 400 m/min
Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,4 - 2,5 mm
Avans f	0,08 - 0,25 mm/rot
Sfărâmător de aşchii	F3P
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Condiție de tăiere	continuă
Numărul de schimbări / tăişuri	6
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408

Categorie	IC8150
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbură
Denumirea producătorului	WNMG 080408-F3P IC8150
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire