


**WNMG 080408, Categorie: IC6015****Date comandă**

Numărul de comandă	252121 IC6015
GTIN	7291075306088
Clasa articolului	26B

Descriere**Notă:**

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unități de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tășuri	6
Avans f	0,17 - 0,5 mm/rot
Sfărâmător de așchii	M3M
Categorie	IC6015
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 300 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 4 mm
Rază la colț	0,8 mm

Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbură
Denumirea producătorului	WNMG 080408-M3M IC6015
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire